



LISTES D'ACHAT CAPTEURS + ACCESSOIRES POUR CELLULES PHOTOÉLECTRIQUES G6 ET DÉTECTEURS DE CONTRASTES KTM

Comment utiliser ces listes d'achat ?

Nous avons listé dans ce document toutes les références nécessaires (capteurs + accessoires) à mettre au panier pour l'achat des cellules G6 et KTM. Un simple copier-coller des références pourra en quelques clics préparer le contenu de votre panier. Ces listes sont classées par diamètre de connecteur, M8 ou M12, et matériau de boîtier inox ou plastique. Les références soulignées de bleu sont également cliquables.



Sur sick.fr, rendez-vous dans le panier en haut de l'écran (1), puis copiez-collez les références en orange en fin de liste dans l'outil de saisie rapide (2). Puis cliquez sur Ajouter au panier (3).

The screenshot shows the SICK website's shopping cart page. At the top right, a red arrow labeled '1' points to the 'Panier' icon in the navigation bar. Below the navigation bar, the 'SICK Sensor Intelligence' logo is on the left, and a search bar is in the center. A horizontal menu contains categories like 'PRODUITS', 'INDUSTRIES', 'SERVICE ET SUPPORT', etc. Below this, the breadcrumb 'Page d'accueil > Panier' is visible. The main heading is 'Votre panier'. A message says 'Veillez enregistrer-vous ou identifier-vous pour avoir plus de fonctionnalités.' Below this is a 'Description au panier' section with a progress bar showing five steps: 1. Adresses, 2. Expédition, 3. Paiement, 4. Vérifier la commande, 5. Confirmation. A table header is shown with columns: PRODUIT, QUANTITÉ, DISPO., DATE DE LIVRAISON SOUHAITÉE, PRIX, ACTION. The table content is empty, with the message 'Votre panier est vide.' below it. At the bottom, there is a 'Saisie rapide' section with a text box containing instructions: 'Veillez saisir la référence article, la quantité et la date de livraison en les séparant par une virgule ou un point-virgule. Vous pouvez également coller les données depuis un tableur.' A red arrow labeled '2' points to the information icon next to the text box. To the right of the text box is an 'Ajouter au panier' button, with a red arrow labeled '3' pointing to it.

1. Version connecteur M8, boîtier Inox

- Cellule de détection à élimination d'arrière-plan portée 400mm



[GTB6-F4431V](#)

Référence article: 1086172

- Câble IP69K, UL, Ecolab, 5m



[DOL-0804-G05MNI](#)

Référence article: 6059194

- Equerre de fixation INOX 316L



[BEF-KHS-N08N](#)

Référence article: 2051616

- Tube de fixation INOX 12mm de diamètre, 300mm de long



[BEF-MS12G-NB](#)

Référence article: 4058915

- Support de serrage pour tige de diamètre 12mm



[BEF-RMC-D12](#)

Référence article: 5321878



Copier-coller les références en orange dans la zone de saisie rapide du panier :

PartNumber

1086172

6059194

2051616

4058915

5321878

2. Version connecteur M12, boîtier Inox

- Cellule de détection à Elimination d'arrière-plan portée 400mm



[GTB6-F7431V](#)

Référence article: 1094259

OU

- Cellule de détection de repère RGB, Teach, IO-Link



[KTM-WP1A7A2V](#)

Référence article: 1062147

- Câble IP69K, UL, Ecolab, 5m



[DOL-1205-G05MNI](#)

Référence article: 6052626

- Equerre de fixation INOX 316L



[BEF-KHS-N08N](#)

Référence article: 2051616

- Tube de fixation INOX 12mm de diamètre, 300mm de long



[BEF-MS12G-NB](#)

Référence article: 4058915

- Support de serrage pour tige de diamètre 12mm



[BEF-RMC-D12](#)

Référence article: 5321878



Copier-coller les références en orange dans la zone de saisie rapide du panier :

PartNumber

1094259

ou 1062147

6052626

2051616

4058915

5321878

3. Version connecteur M8, boîtier plastique

- **Cellule de détection à Elimination d'arrière-plan portée 400mm**



[GTB6-P4231](#)

Référence article: 1079712

OU

- **Cellule de détection de repères RGB, Teach, IO-Link**



[KTM-WP117A1P](#)

Référence article: 1061770

- **Câble PVC, 5m, M8**



[YF8U14-050VA3XLEAX](#)

Référence article: 2095889

- **Equerre de fixation**



[BEF-KHS-N08](#)

Référence article: 2051607

- **Tube de fixation métal 12mm de diamètre, 300mm de long**



[BEF-MS12G-B](#)

Référence article: 4056055

- ● **Support de serrage pour tige de diamètre 12mm**



[BEF-RMC-D12](#)

Référence article: 5321878



Copier-coller les références en orange dans la zone de saisie rapide du panier :

PartNumber

1079712

ou 1061770

2095889

2051607

4056055

5321878

4. Version pigtail M12, boîtier plastique

- Cellule de détection à Elimination d'arrière-plan portée 400mm



[GTB6-P0231S68](#)

Référence article: 1087744

- Cellule de détection de repère RGB, Teach



[KTM-WP11182P](#)

Référence article: 1062201

- Câble PVC, 5m, M12 : YF2A14-050VB3XLEA



[YF2A14-050VB3XLEAX](#)

Référence article: 2096235

- Equerre de fixation



[BEF-KHS-N08](#)

Référence article: 2051607

- Tube de fixation métal 12mm de diamètre, 300mm de long



[BEF-MS12G-B](#)

Référence article: 4056055

- Support de serrage pour tige de diamètre 12mm



[BEF-RMC-D12](#)

Référence article: 5321878



Copier-coller les références en orange dans la zone de saisie rapide du panier :

PartNumber

1087744

ou 1062201

2096235

2051607

4056055

5321878